


Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

**Εφαρμογή**

Εφαρμογή	RFID κωδικοποίηση σε μεταλλικές δεξαμενές	
Θερμοκρασία λειτουργίας (ενεργή)	[°C]	-40...85
Οριακή θερμοκρασία (παθητική)	[°C]	140; (διάρκεια του τεστ: 1 x 100 h)

Ηλεκτρικά δεδομένα

Συχνότητα λειτουργίας	[MHz]	865...870
Μέγεθος μνήμης	[bit]	240
Μεγ. κύκλοι ανάγνωσης		απεριόριστη
Μεγ. κύκλοι εγγραφής		100000

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-20...85
Θερμοκρασία αποθήκευσης	[°C]	-40...90
Βαθμός προστασίας		IP 68

Δοκιμές / εγκρίσεις

Αντοχή σε κρούσεις	DIN IEC 68-2-29	40 g 18 ms
Αντοχή σε δονήσεις	DIN IEC 68-2-6	10 g 10...2000 Hz

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος	[g]	33,4
Διαστάσεις	[mm]	Ø 55 / L = 13
Υλικό κατασκευής		PA 6

Παρατηρήσεις

Παρατηρήσεις	Θερμοκρασία αποθήκευσης 1 x 1000 h (90 °C), 1 x 100 h (140 °C)	
	\$Direkt_auf_Metall_montierbar	
	ISO-Standard EPC-Global Class 1 Gen 2	
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ	

E80351



Ετικέτα RFID

ID-TAG/D55X13/04

Άλλα δεδομένα

απόσταση ανάγνωσης (m)

DTE80x	0,5
DTE90x	-
ANT860 / ANT960	-
ANT820 / ANT920	-