


## Καλώδιο σύνδεσης

VDOGS040--S0001H04DOGH040MSS



## Εφαρμογή

|                          |                                                                        |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Χωρίς σιλικόνη; Χωρίς αλογόνο; Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας |
| Χωρίς σιλικόνη           | Ναι                                                                    |

## Ηλεκτρικά δεδομένα

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Τάση λειτουργίας [V]           | 8...32 DC |
| Βαθμός προστασίας              | III       |
| Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό [A] | 4         |

## Συνθήκες περιβάλλοντος

|                                            |                                              |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]             | -40...80                                     |
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος (κινούμενο) [°C] | -20...80                                     |
| Βαθμός προστασίας                          | IP 67; (με συνδεδεμένο αντίστοιχο κονέκτορα) |

## Μηχανικά δεδομένα

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                              |                    |                                                                                           |               |          |                |           |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------------|-----------|
| Βάρος [g]                               | 94,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |                              |                    |                                                                                           |               |          |                |           |
| Υλικό κατασκευής                        | PA; Θηλυκός κονέκτορας: TPU Πορτοκαλί; Τσιμούχα: FKM                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |                              |                    |                                                                                           |               |          |                |           |
| Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης            | Ορείχαλκος, επινικελωμένος                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |                              |                    |                                                                                           |               |          |                |           |
| Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας | Ναι                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |                              |                    |                                                                                           |               |          |                |           |
| Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας | <table> <tr> <td>Ακτίνα κάμψης για εύκαμπτες εφαρμογές</td><td>ελάχ. 10 x διάμετρο καλωδίου</td></tr> <tr> <td>Ταχύτητα διέλευσης</td><td>μεγ. 3,3 m/s για μήκος οριζόντιας διαδρομής 5 m και μέγιστη επιτάχυνση 5 m/s<sup>2</sup></td></tr> <tr> <td>Κύκλοι κάμψης</td><td>&gt; 5 Mio.</td></tr> <tr> <td>Τάνυση στρέψης</td><td>± 180 °/m</td></tr> </table> | Ακτίνα κάμψης για εύκαμπτες εφαρμογές | ελάχ. 10 x διάμετρο καλωδίου | Ταχύτητα διέλευσης | μεγ. 3,3 m/s για μήκος οριζόντιας διαδρομής 5 m και μέγιστη επιτάχυνση 5 m/s <sup>2</sup> | Κύκλοι κάμψης | > 5 Mio. | Τάνυση στρέψης | ± 180 °/m |
| Ακτίνα κάμψης για εύκαμπτες εφαρμογές   | ελάχ. 10 x διάμετρο καλωδίου                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |                              |                    |                                                                                           |               |          |                |           |
| Ταχύτητα διέλευσης                      | μεγ. 3,3 m/s για μήκος οριζόντιας διαδρομής 5 m και μέγιστη επιτάχυνση 5 m/s <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |                              |                    |                                                                                           |               |          |                |           |
| Κύκλοι κάμψης                           | > 5 Mio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |                              |                    |                                                                                           |               |          |                |           |
| Τάνυση στρέψης                          | ± 180 °/m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |                              |                    |                                                                                           |               |          |                |           |

## Καλώδιο σύνδεσης

VDOGS040--S0001H04DOGH040MSS

## Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας

1 τμχ

## Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας


Κονέκτορας: 1 x Κονέκτορας DEUTSCH, ίσιες



## Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 1 m, PUR, Χωρίς αλογόνο, μαύρο, Ø 5,4 mm; 4 x 0,50 mm<sup>2</sup> (28 x Ø 0,15 mm )

## Σύνδεση



## Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος; Ροπή σύσφιξης: 0,6...1,5 Nm

