
E80377

Ετικέτα RFID

ID-TAG/R20X2,5/06



Εφαρμογή		
Θερμοκρασία λειτουργίας (ενεργή)	[°C]	-40...85
Οριακή θερμοκρασία (παθητική)	[°C]	90; (διάρκεια του τεστ: 1 x 100 h)
Ηλεκτρικά δεδομένα		
Συχνότητα λειτουργίας	[MHz]	13,56
Μέγεθος μνήμης	[bit]	2528
Τύπος μνήμης		EEPROM
Τύπος τσίπ		ICODE SLIX
Αριθμός μπλοκ		28
Μέγεθος μπλοκ	[Byte]	4
Μοναδικός Αριθμός Αναγνώρισης (UID)	[Byte]	8
Πρότυπο RFID		ISO 15693
Μεγ. κύκλοι ανάγνωσης		απεριόριστη
Μεγ. κύκλοι εγγραφής		100000
Συνθήκες περιβάλλοντος		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-40...85
Θερμοκρασία αποθήκευσης	[°C]	-40...90
Βαθμός προστασίας		IP 68
Δοκιμές / εγκρίσεις		
Εγκριση εκπομπής		ISO 15693
Μηχανικά δεδομένα		
Βάρος	[g]	1,85
Τρόπος συναρμολόγησης		τοποθέτηση σε μη μεταλλικά υλικά; (Επικόλληση πάνω σε επιφάνεια)
Διαστάσεις	[mm]	Ø 20 / L = 3
Υλικό κατασκευής		PPA
Παρατηρήσεις		
Τμχ συσκευασίας		1 τμχ

E80377

Ετικέτα RFID

ID-TAG/R20X2,5/06

Αλλα δεδομένα

Απόσταση ανάγνωσης όταν τοποθετείται σε μη μεταλλική επιφάνεια (mm)

ANT410 / DTI410	14
ANT411 / DTI411	20
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	12
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	30
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	25
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	40
ANT513 / DTI513 / DTC510	50
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	25
ANT600 / DTI600	110