


Καλώδιο σύνδεσης με αρσενικό κονέκτορα

ASTGH050MSA0003H02



Εφαρμογή

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό

Χωρίς αλογόνο; Επιχρυσωμένες επαφές; Θωρακισμένο καλώδιο; Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας

Εφαρμογή

Δίκτυο CAN

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας

[V]

< 30 AC / < 36 DC

Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό

[A]

4

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

[°C]

-25...85

Θερμοκρασία αποθήκευσης

[°C]

-40...80

Βαθμός προστασίας

IP 68

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος

[g]

235,8

Διαστάσεις

[mm]

14,5 x 14,5 x 48,5

Υλικό κατασκευής

PUR

Υλικό μορφοποιημένου σώματος

PUR

Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης

Ορείχαλκος, επινικελωμένος

Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας

Ναι



Καλώδιο σύνδεσης με αρσενικό κονέκτορα

ASTGH050MSA0003H02

Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας	Ακτίνα κάμψης για εύκαμπτες εφαρμογές	ελάχ. 10 x διάμετρο καλωδίου
	Ακτίνα κάμψης για σταθερή εγκατάσταση	ελάχ. 5 x διάμετρο καλωδίου
	Ταχύτητα διέλευσης	μεγ. 3,3 m/s για μήκος οριζόντιας διαδρομής 5 m και μέγιστη επιτάχυνση 5 m/s ²
	Κύκλοι κάμψης	> 1 Mio.

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας


1 τμχ

Ηλεκτρική συνδεσμολογία


Καλώδιο: 3 m, PUR, Χωρίς αλογόνο, Μωβ, Ø 6,8 mm, θωρακισμένο; 2 x 0,25 mm² (19 x Ø 0,13 mm) + 2 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm) + 1 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm)

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: PUR; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος; Επαφές: επίχρυσες; Ροπή σύσφιξης: 0,5 Nm



Σύνδεση



	Χρώματα κλώνων :
BK =	μαύρο
BU =	Μπλε
RD =	Κόκκινο
WH =	Λευκό
screen =	Θωράκιση