


Καλώδιο σύνδεσης

VDOGI020MSS0010K02STGI020MSS



Εφαρμογή

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό

Χωρίς αλογόνο; Επιχρυσωμένες επαφές; Θωρακισμένο καλώδιο; Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό	[A]	4; (...40 °C)

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-40...70
Θερμοκρασία περιβάλλοντος (κινούμενο)	[°C]	-20...50
Βαθμός προστασίας		IP 67

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος	[g]	652,5
Διαστάσεις	[mm]	14,5 x 14,5 x 48,5
Υλικό κατασκευής		PUR
Υλικό μορφοποιημένου σώματος		PUR
Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης		Ορείχαλκος, επινικελωμένος
Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας		Ναι

Καλώδιο σύνδεσης

VDOGI020MSS0010K02STGI020MSS

Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας	Ακτίνα κάμψης για εύκαμπτες εφαρμογές	ελαχ. 7,5 x διάμετρο καλωδίου
	Ακτίνα κάμψης για σταθερή εγκατάσταση	ελάχ. 10 x διάμετρο καλωδίου
	Ταχύτητα διέλευσης	μεγ. 5,5 m/s για μήκος οριζόντιας διαδρομής 5 m και μεγ. επιτάχυνση 10 m/s ²
	Κύκλοι κάμψης	> 5 Mio.
	μεγ. επιτρεπόμενη αντοχή εφελκυσμού	50 N/mm ² στατική 20 N/mm ² δυναμική

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας

1 τμχ

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας


Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: B; Μορφοποιημένο σώμα: PUR; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος; Επαφές: επίχρυσες; Ροπή σύσφιξης: 0,6 Nm; Θωρακισμένο καλώδιο σύνδεσης: με συνδεδεμένο μπλεντάζ



Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 10 m, PUR, Χωρίς αλογόνο, Μωβ, θωρακισμένο; 2 x 0,25 mm²

Σύνδεση



GN = Χρώματα κλώνων :
RD = Πράσινο
Κόκκινο



Καλώδιο σύνδεσης

VDOGI020MSS0010K02STGI020MSS

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: B; Μορφοποιημένο σώμα: PUR; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος; Επαφές: επίχρυσες; Ροπή σύσφιξης: 0,6 Nm; Θωρακισμένο καλώδιο σύνδεσης: με συνδεδεμένο μπλεντάζ

