


Ετικέτα RFID

ID-TAG/139 x 53 x 15/04



Εφαρμογή

Εφαρμογή

RFID κωδικοποίηση σε μεταλλικές δεξαμενές

Ηλεκτρικά δεδομένα

Συχνότητα λειτουργίας [MHz]	860...930
Μέγεθος μνήμης [bit]	512
Τύπος μνήμης	EEPROM
Τύπος τσίπ	Impinj Monza 4QT
Αναγνωριστικό ετικέτας (TID) [Byte]	64
Ηλεκτρονικός κωδικός προϊόντος (EPC)	96 bit; (επεκτάσιμος: 128 bit)
Πρότυπο RFID	EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C
Μεγ. κύκλοι ανάγνωσης	απεριόριστη
Μεγ. κύκλοι εγγραφής	100000

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]	-40...85
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C]	-40...100
Βαθμός προστασίας	IP 68

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος [g]	71,6
Διαστάσεις [mm]	53 x 139,2 x 14,9
Υλικό κατασκευής	Περίβλημα: πολυκαρβονικό-ABS

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------

E80393



Ετικέτα RFID

ID-TAG/139 x 53 x 15/04

Αλλα δεδομένα

απόσταση ανάγνωσης (m)

DTE80x	2
DTE90x	1,9
ANT860 / ANT960	5
ANT820 / ANT920	2