


**Ηλεκτρικά δεδομένα**

Τάση λειτουργίας	[V]	10...110 AC/DC
Μέγιστο φορτίο ρεύματος ανά υπομονάδα / θύρα	[A]	4
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό	[A]	12

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-15...90
Βαθμός προστασίας		IP 67

Μηχανικά δεδομένα

Διαστάσεις	[mm]	16 x 54 x 127
Αριθμός θυρών κυτίου διακλάδωσης		8

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας		1 τμχ
-----------------	--	-------

Κυτία διακλάδωσης

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 5 m, PUR / PVC; 8 x 0,34 mm² + 3 x 0,75 mm²

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - εγκατάσταση

Κονέκτορας: 8 x M12; κωδικοποίηση: A



Σύνδεση

BN	1 (1...8)
BU	3 (1...8)
GN/YE	5 (1...8)
WH	4 (1)
GN	4 (2)
YE	4 (3)
GY	4 (4)
PK	4 (5)
RD	4 (6)
BK	4 (7)
VT	4 (8)

	Χρώματα κλώνων :
BK =	μαύρο
BN =	Καφέ
BU =	Μπλε
GN =	Πράσινο
GN/YE =	πράσινο/κίτρινο
GY =	Γκρι
PK =	Ροζ
RD =	Κόκκινο
VT =	Μωβ
WH =	Λευκό
YE =	Κίτρινο