


Φωτοκύτταρο διάχυσης με οπτική ίνα

FT-00-M-V-M6



Εφαρμογή

Αρχή λειτουργίας

Φωτοκύτταρο διάχυσης

Εφαρμογή

Αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες; Στιβαρή σχεδίαση για χρήση σε απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα; Αντοχή σε διάφορα διαβρωτικά χημικά

Εύρος μέτρησης

Εμβέλεια με τύπο ενισχυτή οπτικών ινών

OKF; OUF; OOF

OKF

Εμβέλεια οπτικής ίνας

[mm]

40

OOF

Εμβέλεια οπτικής ίνας

[mm]

200

OUF

Εμβέλεια οπτικής ίνας

[mm]

40

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

[°C]

-20...150

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος

[g]

62,1

Έκδοση κεφαλής ανίχνευσης

ίσιες

Σπείρωμα κεφαλής ανίχνευσης

M6

Διάμετρος κεφαλής ανίχνευσης

[mm]

7



Φωτοκύτταρο διάχυσης με οπτική ίνα

FT-00-M-V-M6

Μήκος κεφαλής ανίχνευσης	[mm]	45
Συνολικό μήκος	[mm]	600
Ελάχιστη ακτίνα κάμψης	[mm]	20
Διάταξη ινών		
Υλικό ίνας		Γυαλί
Υλικό κεφαλής ίνας		ανοξείδωτο ατσάλι (1.4305 / 303)
Υλικό περιβλήματος ίνας		Μέταλλο/σιλικόνη
Παρελκόμενα		
Παρεχόμενα εξαρτήματα	Εξαγωνικά παξιμάδια: 2 x M6, Ανοξείδωτος χάλυβας	
	οδοντωτές ροδέλες ασφαλείας: 2	
	Ραβδωτό παξιμάδι: 1 x M11	
Παρατηρήσεις		
Τμχ συσκευασίας		1 τμχ