


Αισθητήρας πομπού δέκτη με οπτική ίνα

FE-00-M-V-E1



Εφαρμογή

Αρχή λειτουργίας

Φωτοκύτταρο πομπού - δέκτη

Εφαρμογή

Αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες; Στιβαρή σχεδίαση για χρήση σε απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα; Αντοχή σε διάφορα διαβρωτικά χημικά

Εύρος μέτρησης

Εμβέλεια με τύπο ενισχυτή οπτικών ινών

OKF; OUF; OOF

OKF

Εμβέλεια οπτικών ινών

[mm]

50

OOF

Εμβέλεια οπτικών ινών

[mm]

160

OUF

Εμβέλεια οπτικών ινών

[mm]

50

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

[°C]

-20...150

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος

[g]

76,5

Έκδοση κεφαλής ανίχνευσης

ίσιες

Διάμετρος κεφαλής
ανίχνευσης

[mm]

1

Μήκος κεφαλής ανίχνευσης

[mm]

5

E20506



Αισθητήρας πομπού δέκτη με οπτική ίνα

FE-00-M-V-E1

Συνολικό μήκος	[mm]	600
Ελάχιστη ακτίνα κάμψης	[mm]	20
Διάταξη ινών		●
Υλικό ίνας		Γυαλί
Υλικό κεφαλής ίνας		ανοξείδωτο ατσάλι (1.4305 / 303)
Υλικό περιβλήματος ίνας		Μέταλλο/σιλικόνη
Παρελκόμενα		
Παρεχόμενα εξαρτήματα		E20103
Παρατηρήσεις		
Τμχ συσκευασίας		1 τμχ