


Φωτοκύτταρο διάχυσης με οπτική ίνα

FT-00-M-V-M6/1,5M



Εφαρμογή

Αρχή λειτουργίας

Φωτοκύτταρο διάχυσης

Εφαρμογή

Αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες; Στιβαρή σχεδίαση για χρήση σε απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα; Αντοχή σε διάφορα διαβρωτικά χημικά

Εύρος μέτρησης

Εμβέλεια με τύπο ενισχυτή οπτικών ινών

OKF; OUF

OKF

Εμβέλεια οπτικής ίνας

[mm]

36

OUF

Εμβέλεια οπτικής ίνας

[mm]

36

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

[°C]

-20...150

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος

[g]

101,5

Έκδοση κεφαλής ανίχνευσης

ίσιες

Σπείρωμα κεφαλής ανίχνευσης

M6

Διάμετρος κεφαλής ανίχνευσης

[mm]

7

Μήκος κεφαλής ανίχνευσης

[mm]

45

Συνολικό μήκος

[mm]

1500



Φωτοκύτταρο διάχυσης με οπτική ίνα

FT-00-M-V-M6/1,5M

Ελάχιστη ακτίνα κάμψης	[mm]	20
Υλικό ίνας		Γυαλί
Υλικό κεφαλής ίνας		ανοξείδωτο ατσάλι (1.4305 / 303)
Υλικό περιβλήματος ίνας		Μέταλλο/σιλικόνη
Παρελκόμενα		
Παρεχόμενα εξαρτήματα		Εξαγωνικά παξιμάδια: 4 x M6, Ανοξείδωτος χάλυβας
		οδοντωτές ροδέλες ασφαλείας: 2
		Ραβδωτό παξιμάδι: 1 x M11
Παρατηρήσεις		
Τμχ συσκευασίας		1 τμχ