


Φωτοκύτταρο διάχυσης με οπτική ίνα

FT-00-M-V-E3/1,5M



Εφαρμογή

Αρχή λειτουργίας

Φωτοκύτταρο διάχυσης

Εφαρμογή

Αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες; Στιβαρή σχεδίαση για χρήση σε απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα; Αντοχή σε διάφορα διαβρωτικά χημικά

Εύρος μέτρησης

Εμβέλεια με τύπο ενισχυτή οπτικών ινών

OCF; OKF; OOF; OUF

OCF (High Power)

Εμβέλεια οπτικής ίνας

[mm]

350

OKF

Εμβέλεια οπτικής ίνας

[mm]

36

OOF

Εμβέλεια οπτικής ίνας

[mm]

180

OUF

Εμβέλεια οπτικής ίνας

[mm]

36

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

[°C]

-20...150

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος

[g]

108,5

Έκδοση κεφαλής ανίχνευσης

ίσιες



Φωτοκύτταρο διάχυσης με οπτική ίνα

FT-00-M-V-E3/1,5M

Διάμετρος κεφαλής ανίχνευσης	[mm]	3
Μήκος κεφαλής ανίχνευσης	[mm]	10
Συνολικό μήκος	[mm]	1500
Ελάχιστη ακτίνα κάμψης	[mm]	20
Διάταξη ινών		Ⓜ
Υλικό ίνας		Γυαλί
Υλικό κεφαλής ίνας		ανοξείδωτο ατσάλι (1.4305 / 303)
Υλικό περιβλήματος ίνας		Μέταλλο/σιλικόνη
Παρελκόμενα		
Παρεχόμενα εξαρτήματα		E20102
Παρατηρήσεις		
Τμχ συσκευασίας		1 τμχ