


Φωτοκύτταρο διάχυσης με οπτική ίνα

FT-00-MPV-M6/1,2M



Εφαρμογή

Αρχή λειτουργίας

Φωτοκύτταρο διάχυσης

Εφαρμογή

Στιβαρή σχεδίαση για χρήση σε απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα; Αντοχή σε διάφορα διαβρωτικά χημικά

Εύρος μέτρησης

Εμβέλεια με τύπο ενισχυτή οπτικών ινών

OCF; OKF; OUF

OCF (High Power)

Εμβέλεια οπτικής ίνας

[mm]

280

OKF

Εμβέλεια οπτικής ίνας

[mm]

15

OUF

Εμβέλεια οπτικής ίνας

[mm]

15

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

[°C]

-20...80

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος

[g]

84,5

Έκδοση κεφαλής ανίχνευσης

ίσιες

Σπείρωμα κεφαλής ανίχνευσης

M6

Συνολικό μήκος

[mm]

1200

Ελάχιστη ακτίνα κάμψης

[mm]

20

Διάταξη ινών



Υλικό ίνας

PMMA

Υλικό κεφαλής ίνας

ανοξείδωτο ατσάλι (1.4305 / 303)

Υλικό περιβλήματος ίνας

Μέταλλο/σιλικόνη

E20571



Φωτοκύτταρο διάχυσης με οπτική ίνα

FT-00-MPV-M6/1,2M

Παρελκόμενα	
Παρεχόμενα εξαρτήματα	Εξαγωνικά παξιμάδια: 2 x M6, Ανοξείδωτος χάλυβας
	οδοντωτές ροδέλες ασφαλείας: 2
	Ραβδωτό παξιμάδι: 1 x M11
Παρατηρήσεις	
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ