


Κυτία διακλάδωσης

ZDO6H050MSS0010H15



Εφαρμογή

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό

Χωρίς σιλικόνη; Χωρίς αλογόνο; Επιχρυσωμένες επαφές; Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας

Χωρίς σιλικόνη

Ναι

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας

[V]

< 30 DC; ("supply class 2" σύμφωνα με cULus)

Βαθμός προστασίας

II

Μέγιστο φορτίο ρεύματος ανά υπομονάδα / θύρα

[A]

4

Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό

[A]

12

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

[°C]

-25...80

Θερμοκρασία περιβάλλοντος (κινούμενο)

[°C]

-5...60


Βαθμός προστασίας

IP 67; IP 68



Κυτία διακλάδωσης

ZDO6H050MSS0010H15

Μηχανικά δεδομένα		
Βάρος	[g]	1332
Διαστάσεις	[mm]	22 x 54 x 100
Υλικό κατασκευής		PA
Υλικό μορφοποιημένου σώματος		PA
Αριθμός θυρών κυτίου διακλάδωσης		6
Σχεδίαση κονέκτορα		M12
Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας		Ναι
Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας	Ακτίνα κάμψης για εύκαμπτες εφαρμογές	ελάχ. 10 x διάμετρο καλωδίου
	Κύκλοι κάμψης	> 2 Mio.
	Τάνυση στρέψης	μέγιστο 30 °/m
Παρελκόμενα		
Παρεχόμενα εξαρτήματα	Πώματα προστασίας: 2	
	ετικέττες: 6	
Παρατηρήσεις		
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ	
Ηλεκτρική συνδεσμολογία		
Καλώδιο: 10 m, PUR, Χωρίς αλογόνο, μαύρο, Ø 8,8 mm; 12 x 0,34 mm² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm)		
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - εγκοπής		
Κονέκτορας: 6 x M12; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: PA; Επαφές: επίχρυσες; Ροπή σύσφιξης: 0,8...1,5 Nm		
		



Κυτία διακλάδωσης

ZDO6H050MSS0010H15

Σύνδεση

<u>BN</u>	1 (1...6)	C
<u>BU</u>	3 (1...6)	C
<u>GN/YE</u>	5 (1...6)	C
<u>GY/PK</u>	2 (1)	C
<u>RD/BU</u>	2 (2)	C
<u>WH/GN</u>	2 (3)	C
<u>BN/GN</u>	2 (4)	C
<u>WH/YE</u>	2 (5)	C
<u>YE/BN</u>	2 (6)	C
<u>WH</u>	4 (1)	C
<u>GN</u>	4 (2)	C
<u>YE</u>	4 (3)	C
<u>GY</u>	4 (4)	C
<u>PK</u>	4 (5)	C
<u>RD</u>	4 (6)	C

	Χρώματα κλώνων :
BN =	Καφέ
BU =	Μπλε
GN =	Πράσινο
GY =	Γκρι
PK =	Ροζ
RD =	Κόκκινο
WH =	Λευκό
YE =	Κίτρινο