


Αισθητήρας πομπού δέκτη με οπτική ίνα

FE-11-EPA-M3/F1X0,5/2M



Εφαρμογή

Αρχή λειτουργίας

Φωτοκύτταρο πομπού - δέκτη

Εφαρμογή

Μικρή ακτίνα κάμψης

Εύρος μέτρησης

Εμβέλεια με τύπο ενισχυτή
οπτικών ινών

OB50; OBF; OCF; OO50

OB50

Εμβέλεια οπτικών ινών

[mm]

60

OBF

Εμβέλεια οπτικών ινών

[mm]

130

OCF (High Power)

Εμβέλεια οπτικών ινών

[mm]

520

OO50

Εμβέλεια οπτικών ινών

[mm]

160

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

[°C]

-40...70

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος

[g]

34

Έκδοση κεφαλής ανίχνευσης

ίσιες

Σπείρωμα κεφαλής
ανίχνευσης

M3



Αισθητήρας πομπού δέκτη με οπτική ίνα

FE-11-EPA-M3/F1X0,5/2M

Συνολικό μήκος	[mm]	2000
Ελάχιστη ακτίνα κάμψης	[mm]	10
Διάταξη ινών		●
Διάμετρος πυρήνα	[mm]	0,5
Υλικό ίνας		PMMA
Υλικό κεφαλής ίνας		Αλουμίνιο
Υλικό περιβλήματος ίνας		PE

Παρελκόμενα

Παρεχόμενα εξαρτήματα	Εξαγωνικά παξιμάδια: 4 x M3
	οδοντωτές ροδέλες ασφαλείας: 4
	Προσαρμογέας: OBF
	Προσαρμογέας: OOF
Παρελκόμενα (προαιρετικά)	Κοπτικό εργαλείο για οπτικές ίνες: E20600

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------