


Αισθητήρας πομπού δέκτη με οπτική ίνα

FE-11-EPA-M4/F16X0,265/2M



Εφαρμογή

Αρχή λειτουργίας

Φωτοκύτταρο πομπού - δέκτη

Εφαρμογή

Μικρή ακτίνα κάμψης

Εύρος μέτρησης

Εμβέλεια με τύπο ενισχυτή
οπτικών ινών

OB50; OBF; OCF; OO50

OB50

Εμβέλεια οπτικών ινών

[mm]

150

OBF

Εμβέλεια οπτικών ινών

[mm]

210

OCF (High Power)

Εμβέλεια οπτικών ινών

[mm]

2590

OO50

Εμβέλεια οπτικών ινών

[mm]

800

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

[°C]

-40...70

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος

[g]

47

Έκδοση κεφαλής ανίχνευσης

ίσιες

Σπείρωμα κεφαλής
ανίχνευσης

M4



Αισθητήρας πομπού δέκτη με οπτική ίνα

FE-11-EPA-M4/F16X0,265/2M

Μήκος κεφαλής ανίχνευσης	[mm]	15
Συνολικό μήκος	[mm]	2000
Ελάχιστη ακτίνα κάμψης	[mm]	9
Διάταξη ινών		
Διάμετρος πυρήνα	[mm]	16 x 0,25
Υλικό ίνας		PMMA
Υλικό κεφαλής ίνας		Αλουμίνιο
Υλικό περιβλήματος ίνας		PE

Παρελκόμενα

Παρεχόμενα εξαρτήματα	Εξαγωνικά παξιμάδια: 4 x M4 οδοντωτές ροδέλες ασφαλείας: 4
Παρελκόμενα (προαιρετικά)	Κοπτικό εργαλείο για οπτικές ίνες: E20600

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------