


## Φωτοκύτταρο διάχυσης με οπτική ίνα

FT-11-EPA-M6/F2X1/2M



## Εφαρμογή

Αρχή λειτουργίας

Φωτοκύτταρο διάχυσης

Εφαρμογή

Για χρήση σε βιομηχανικά περιβάλλοντα

## Εύρος μέτρησης

Εμβέλεια με τύπο ενισχυτή  
οπτικών ινών

OB50; OBF; OCF; OO50

## OB50

Εμβέλεια οπτικής ίνας

[mm]

70

## OBF

Εμβέλεια οπτικής ίνας

[mm]

100

## OCF (High Power)

Εμβέλεια οπτικής ίνας

[mm]

630

## OO50

Εμβέλεια οπτικής ίνας

[mm]

300

## Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

[°C]

-40...70

## Μηχανικά δεδομένα

Βάρος

[g]

48,5

Έκδοση κεφαλής ανίχνευσης

ίσιες

Σπείρωμα κεφαλής  
ανίχνευσης

M6



## Φωτοκυτόταρο διάχυσης με οπτική ίνα

FT-11-EPA-M6/F2X1/2M

|                          |      |           |
|--------------------------|------|-----------|
| Μήκος κεφαλής ανίχνευσης | [mm] | 35        |
| Συνολικό μήκος           | [mm] | 2000      |
| Ελάχιστη ακτίνα κάμψης   | [mm] | 30        |
| Διάταξη ινών             |      | ⦿         |
| Διάμετρος πυρήνα         | [mm] | 2 x 1     |
| Υλικό ίνας               |      | PMMA      |
| Υλικό κεφαλής ίνας       |      | Αλουμίνιο |
| Υλικό περιβλήματος ίνας  |      | PE        |

## Παρελκόμενα

|                           |                                                                                             |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Παρεχόμενα εξαρτήματα     | Εξαγωνικά παξιμάδια: 2 x M6 (3,1 mm), Ανοξείδωτος χάλυβας<br>οδοντωτές ροδέλες ασφαλείας: 2 |
| Παρελκόμενα (προαιρετικά) | Κοπτικό εργαλείο για οπτικές ίνες: E20600                                                   |

## Παρατηρήσεις

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
|-----------------|-------|