


**Εφαρμογή**

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό

Χωρίς σιλικόνη; Χωρίς αλογόνο; Επιχρυσωμένες επαφές; Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας

Χωρίς σιλικόνη

Ναι

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας

[V]

10...30 DC; ("supply class 2" σύμφωνα με cULus)

Βαθμός προστασίας

II

Μέγιστο φορτίο ρεύματος ανά υπομονάδα / θύρα

[A]

4

Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό

[A]

12

Έξοδοι


Ηλεκτρική σχεδίαση

PNP



Κυτία διακλάδωσης


ZDO8H05HMSS0015H19

Συνθήκες περιβάλλοντος		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-25...80
Θερμοκρασία περιβάλλοντος (κινούμενο)	[°C]	-5...60
Βαθμός προστασίας		IP 67; IP 68
Μηχανικά δεδομένα		
Βάρος	[g]	2261
Διαστάσεις	[mm]	22 x 54 x 127
Υλικό κατασκευής		PA
Υλικό μορφοποιημένου σώματος		PA
Αριθμός θυρών κυτίου διακλάδωσης		8
Σχεδίαση κονέκτορα		M12
Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας		Ναι
Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας	Ακτίνα κάμψης για εύκαμπτες εφαρμογές	ελάχ. 10 x διάμετρο καλωδίου
	Κύκλοι κάμψης	> 2 Mio.
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού		
Οθόνη ενδείξεων	Ενεργοποίησης εξόδου	16 x LED, Κίτρινο
	λειτουργία	1 x LED, Πράσινο
Παρελκόμενα		
Παρεχόμενα εξαρτήματα	Πώματα προστασίας: 2	
	ετικέττες: 8	
Παρατηρήσεις		
Τμχ συσκευασίας		1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία		
Καλώδιο: 15 m, PUR, Χωρίς αλογόνο, μαύρο, Ø 9,7 mm; 16 x 0,34 mm² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm)		
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - εγκαπτής		
Κονέκτορας: 8 x M12; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: PA; Επαφές: επίχρυσες; Ροπή σύσφιξης: 0,8...1,5 Nm		
		

Κυτία διακλάδωσης

ZDO8H05HMSS0015H19

Σύνδεση



Χρώματα κλώνων :

BK =	μαύρο
BN =	Καφέ
BU =	Μπλε
GN =	Πράσινο
GY =	Γκρι
PK =	Ροζ
RD =	Κόκκινο
VT =	Μωβ
WH =	Λευκό
YE =	Κίτρινο

EBC042

Κυτία διακλάδωσης

ZDO8H05HMSS0015H19

