


Φωτοκύτταρο διάχυσης με οπτική ίνα

FT-11-EPA-M6/F1X1+16X0,265/2M



Εφαρμογή

Αρχή λειτουργίας

Φωτοκύτταρο διάχυσης

Εφαρμογή

Για χρήση σε βιομηχανικά περιβάλλοντα

Εύρος μέτρησης

Εμβέλεια με τύπο ενισχυτή
οπτικών ινών

OB50; OBF; OCF; OO50

OB50

Εμβέλεια οπτικής ίνας

[mm]

60

OBF

Εμβέλεια οπτικής ίνας

[mm]

90

OCF (High Power)

Εμβέλεια οπτικής ίνας

[mm]

570

OO50

Εμβέλεια οπτικής ίνας

[mm]

300

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

[°C]

-40...70

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος

[g]

48,5

Έκδοση κεφαλής ανίχνευσης

ίσιες

Σπείρωμα κεφαλής
ανίχνευσης

M6



Φωτοκυτότταρο διάχυσης με οπτική ίνα

FT-11-EPA-M6/F1X1+16X0,265/2M

Μήκος κεφαλής ανίχνευσης	[mm]	35
Συνολικό μήκος	[mm]	2000
Ελάχιστη ακτίνα κάμψης	[mm]	30
Διάταξη ινών		
Διάμετρος πυρήνα	[mm]	1 x 1 + 16 x 0,25
Υλικό ίνας		PMMA
Υλικό κεφαλής ίνας		Αλουμίνιο
Υλικό περιβλήματος ίνας		PE

Παρελκόμενα

Παρεχόμενα εξαρτήματα	Εξαγωνικά παξιμάδια: 2 x M6, Ανοξείδωτος χάλυβας οδοντωτές ροδέλες ασφαλείας: 2
Παρελκόμενα (προαιρετικά)	Κοπτικό εργαλείο για οπτικές ίνες: E20600

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------