


**Εφαρμογή**

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό

Επιχρυσωμένες επαφές; Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας	[V]	10...30 DC; ("supply class 2" σύμφωνα με cULus)
Βαθμός προστασίας		III
Μέγιστο φορτίο ρεύματος ανά υπομονάδα / θύρα	[A]	2
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό	[A]	6

Έξοδοι

Ηλεκτρική σχεδίαση

PNP

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

[°C]

-25...80



Κυτία διακλάδωσης

ZDO8F04HMSS0010H10

Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] (κινούμενο)	-5...60
Βαθμός προστασίας	IP 65; IP 67; IP 68

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος	[g]	1247	
Διαστάσεις	[mm]	20 x 30 x 129,5	
Υλικό κατασκευής		PBT-GF20; Ορείχαλκος επινικελωμένος	
Υλικό μορφοποιημένου σώματος		PBT-GF 20 / ορείχαλκος, επινικελωμένος	
Αριθμός θυρών κυτίου διακλάδωσης		8	
Σχεδίαση κονέκτορα		M8	
Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας		Ναι	
Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας		Ακτίνα κάμψης για εύκαμπτες εφαρμογές	ελάχ. 10 x διάμετρο καλωδίου
		Ταχύτητα διέλευσης	μεγ. 3,3 m/s για μήκος οριζόντιας διαδρομής 5 m και μέγιστη επιτάχυνση 5 m/s²
		Κύκλοι κάμψης	> 5 Mio.
		Τάνυση στρέψης	± 180 °/m

Οθόνες / στοιχεία χειρισμού

Οθόνη ενδείξεων	Ενεργοποίησης εξόδου	16 x LED, Κίτρινο
	Λειτουργία	1 x LED, Πράσινο

Παρελκόμενα

Παρελκόμενα (προαιρετικά)	Αντάπτορας ράγας DIN:, E73007
	Προστατευτικό πώμα: M8, E73005

Παρατηρήσεις


Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 10 m, PUR, μαύρο, Ø 8,5 mm; 16 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 2 x 0,75 mm² (21 x Ø 0,2 mm)

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - εγκατάσταση


Κονέκτορας: 8 x M8; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: PBT-GF 20 / ορείχαλκος, επινικελωμένος; Επαφές: επίχρυσες



Κυτία διακλάδωσης

ZDO8F04HMSS0010H10

Σύνδεση



Χρώματα κλώνων :	
BK =	μαύρο
BN =	Καφέ
BU =	Μπλε
GN =	Πράσινο
GY =	Γκρι
PK =	Ροζ
RD =	Κόκκινο
VT =	Μωβ
WH =	Λευκό
YE =	Κίτρινο

EBC057

Κυτία διακλάδωσης

ZDO8F04HMSS0010H10

