


Φωτοκύτταρο διάχυσης με οπτική ίνα

FT-11-E-V-E6R/2m



Εφαρμογή

Αρχή λειτουργίας

Φωτοκύτταρο διάχυσης

Εφαρμογή

Για χρήση σε βιομηχανικά περιβάλλοντα

Εύρος μέτρησης

Εμβέλεια με τύπο ενισχυτή
οπτικών ινών

OB50; OBF; OCF; OO50

OB50

Εμβέλεια οπτικής ίνας

[mm]

40

OBF

Εμβέλεια οπτικής ίνας

[mm]

60

OCF (High Power)

Εμβέλεια οπτικής ίνας

[mm]

420

OO50

Εμβέλεια οπτικής ίνας

[mm]

150

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

[°C]

-40...70

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος

[g]

52

Έκδοση κεφαλής ανίχνευσης

Υπό γωνία

Διάμετρος κεφαλής
ανίχνευσης

[mm]

6

**Φωτοκύτταρο διάχυσης με οπτική ίνα**

FT-11-E-V-E6R/2m

Συνολικό μήκος	[mm]	2000
Ελάχιστη ακτίνα κάμψης	[mm]	25
Διάταξη ινών		⦿
Υλικό ίνας		PMMA
Υλικό κεφαλής ίνας		ανοξείδωτο ατσάλι (1.4305 / 303)
Υλικό περιβλήματος ίνας		PE
Παρελκόμενα		
Παρεχόμενα εξαρτήματα		E20103
Παρατηρήσεις		
Τμχ συσκευασίας		1 τμχ