


## Κυτία διακλάδωσης

ZDO4F035MSJ0010H10



## Εφαρμογή

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό

Χωρίς αλογόνο; Επιχρυσωμένες επαφές; Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας

## Ηλεκτρικά δεδομένα

|                  |     |                                                 |
|------------------|-----|-------------------------------------------------|
| Τάση λειτουργίας | [V] | 10...30 DC; ("supply class 2" σύμφωνα με cULus) |
|------------------|-----|-------------------------------------------------|

|                   |  |     |
|-------------------|--|-----|
| Βαθμός προστασίας |  | III |
|-------------------|--|-----|

|                                              |     |   |
|----------------------------------------------|-----|---|
| Μέγιστο φορτίο ρεύματος ανά υπομονάδα / θύρα | [A] | 2 |
|----------------------------------------------|-----|---|

|                            |     |   |
|----------------------------|-----|---|
| Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό | [A] | 6 |
|----------------------------|-----|---|

## Έξοδοι

|                    |  |     |
|--------------------|--|-----|
| Ηλεκτρική σχεδίαση |  | NPN |
|--------------------|--|-----|

## Συνθήκες περιβάλλοντος

|                           |      |          |
|---------------------------|------|----------|
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος | [°C] | -25...80 |
|---------------------------|------|----------|

|                                       |      |         |
|---------------------------------------|------|---------|
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος (κινούμενο) | [°C] | -5...60 |
|---------------------------------------|------|---------|

|                   |  |                     |
|-------------------|--|---------------------|
| Βαθμός προστασίας |  | IP 65; IP 67; IP 68 |
|-------------------|--|---------------------|

## Μηχανικά δεδομένα

|       |     |       |
|-------|-----|-------|
| Βάρος | [g] | 648,5 |
|-------|-----|-------|

|                  |  |                                     |
|------------------|--|-------------------------------------|
| Υλικό κατασκευής |  | PBT-GF20; Ορείχαλκος επινικελωμένος |
|------------------|--|-------------------------------------|



## Κυτία διακλάδωσης

ZDO4F035MSJ0010H10

|                                         |                                        |                                                                                           |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Υλικό μορφοποιημένου σώματος            | PBT-GF 20 / ορείχαλκος, επινικελωμένος |                                                                                           |
| Αριθμός θυρών κυτίου διακλάδωσης        | 4                                      |                                                                                           |
| Σχεδίαση κονέκτορα                      | M8                                     |                                                                                           |
| Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας | Ναι                                    |                                                                                           |
| Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας | Ακτίνα κάμψης για εύκαμπτες εφαρμογές  | ελάχ. 10 x διάμετρο καλωδίου                                                              |
|                                         | Ταχύτητα διέλευσης                     | μεγ. 3,3 m/s για μήκος οριζόντιας διαδρομής 5 m και μέγιστη επιτάχυνση 5 m/s <sup>2</sup> |
|                                         | Κύκλοι κάμψης                          | > 5 Mio.                                                                                  |
|                                         | Τάνυση στρέψης                         | ± 180 °/m                                                                                 |

## Οθόνες / στοιχεία χειρισμού

|                 |                      |                  |
|-----------------|----------------------|------------------|
| Οθόνη ενδείξεων | Ενεργοποίησης εξόδου | 4 x LED, Κίτρινο |
|                 | Λειτουργία           | 1 x LED, Πράσινο |

## Παρελκόμενα

|                           |                                |  |
|---------------------------|--------------------------------|--|
| Παρελκόμενα (προαιρετικά) | Αντάπτορας ράγας DIN:, E73006  |  |
|                           | Προστατευτικό πώμα: M8, E73005 |  |

## Παρατηρήσεις

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
|-----------------|-------|

## Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 10 m, PUR, Χωρίς αλογόνο, μαύρο, Ø 6,4 mm; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (43 x Ø 0,1 mm ) + 2 x 0,75 mm<sup>2</sup> (21 x Ø 0,2 mm )

## Ηλεκτρική συνδεσμολογία - εγκοπής


Κονέκτορας: 4 x M8; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: PBT-GF 20 / ορείχαλκος, επινικελωμένος; Επαφές: επίχρυσες



## Κυτία διακλάδωσης

ZDO4F035MSJ0010H10

## Σύνδεση



|      |                  |
|------|------------------|
|      | Χρώματα κλώνων : |
| BN = | Καφέ             |
| BU = | Μπλε             |
| GN = | Πράσινο          |
| GY = | Γκρι             |
| WH = | Λευκό            |
| YE = | Κίτρινο          |