


Φωτοκύτταρο διάχυσης με οπτική ίνα

FT-11-EPA-M6/F2x1,0/2M



1 Εύκαμπτες

Εφαρμογή

Αρχή λειτουργίας

Φωτοκύτταρο διάχυσης

Εφαρμογή

Για χρήση σε βιομηχανικά περιβάλλοντα

Εύρος μέτρησης

Εμβέλεια με τύπο ενισχυτή οπτικών ινών

OB50; OBF; OCF; OO50

OB50

Εμβέλεια οπτικής ίνας

[mm]

70

OBF

Εμβέλεια οπτικής ίνας

[mm]

100

OCF (High Power)

Εμβέλεια οπτικής ίνας

[mm]

560

OO50

Εμβέλεια οπτικής ίνας

[mm]

300

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

[°C]

-40...70

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος

[g]

49,5

Έκδοση κεφαλής ανίχνευσης

Εύκαμπτες

Συνολικό μήκος

[mm]

2000

Ελάχιστη ακτίνα κάμψης

[mm]

27

Διάταξη ινών

⊙⊙

Διάμετρος πυρήνα

[mm]

2 x 1

Υλικό κατασκευής

Περίβλημα με σπείρωμα: Ορείχαλκος με επίστρωση λευκού μπρούντζου

Υλικό ίνας

PMMA

Υλικό κεφαλής ίνας

ανοξείδωτο ατσάλι (1.4301 / 304)

Υλικό περιβλήματος ίνας

PE

Παρελκόμενα

Παρεχόμενα εξαρτήματα

Εξαγωνικά παξιμάδια: 2 x M6, Ανοξείδωτος χάλυβας

οδοντωτές ροδέλες ασφαλείας: 2

Παρελκόμενα (προαιρετικά)

Κοπτικό εργαλείο για οπτικές ίνες: E20600

E20749



Φωτοκύτταρο διάχυσης με οπτική ίνα

FT-11-EPA-M6/F2x1,0/2M

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας

1 τμχ