


Αισθητήρας πομπού δέκτη με οπτική ίνα

FE-11-EPA-M4/F1x1/2M



1 Εύκαμπτες

Εφαρμογή

Αρχή λειτουργίας

Φωτοκύτταρο πομπού - δέκτη

Εφαρμογή

Για χρήση σε βιομηχανικά περιβάλλοντα

Εύρος μέτρησης

Εμβέλεια με τύπο ενισχυτή οπτικών ινών

OB50; OBF; OCF; OO50

OB50

Εμβέλεια οπτικών ινών

[mm]

200

OBF

Εμβέλεια οπτικών ινών

[mm]

450

OCF (High Power)

Εμβέλεια οπτικών ινών

[mm]

2780

OO50

Εμβέλεια οπτικών ινών

[mm]

800

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

[°C]

-40...70

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος

[g]

49,5

Έκδοση κεφαλής ανίχνευσης

Εύκαμπτες

Συνολικό μήκος

[mm]

2000

Ελάχιστη ακτίνα κάμψης

[mm]

15

Διάταξη ινών



Διάμετρος πυρήνα

[mm]

1

Υλικό κατασκευής

Περίβλημα με σπείρωμα: Ορείχαλκος με επίστρωση λευκού μπρούντζου

Υλικό ίνας

PMMA

Υλικό κεφαλής ίνας

ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L)

Υλικό περιβλήματος ίνας

PE

Παρελκόμενα

Παρεχόμενα εξαρτήματα

Εξαγωνικά παξιμάδια: 4 x M4

οδοντωτές ροδέλες ασφαλείας: 4

Παρελκόμενα (προαιρετικά)

Κοπτικό εργαλείο για οπτικές ίνες: E20600

E20750



Αισθητήρας πομπού δέκτη με οπτική ίνα

FE-11-EPA-M4/F1x1/2M

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας

1 τμχ