


Φωτοκύτταρο διάχυσης με οπτική ίνα

FT-11-EPA-Q-/2x16x0,265/2M

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου



1 Άνοιγμα εξόδου φωτός

Εφαρμογή

Σχεδίαση	Μετατροπέας διατομής
Αρχή λειτουργίας	Φωτοκύτταρο διάχυσης
Εφαρμογή	Μικρή ακτίνα κάμψης

Εύρος μέτρησης

Εμβέλεια με τύπο ενισχυτή οπτικών ινών	OB50; OBF; OO50
--	-----------------

OB50

Εμβέλεια οπτικής ίνας [mm]	60
----------------------------	----

OBF

Εμβέλεια οπτικής ίνας [mm]	75
----------------------------	----

OO50

Εμβέλεια οπτικής ίνας [mm]	200
----------------------------	-----

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]	-40...70
--------------------------------	----------

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος [g]	50,2
Ύψος κεφαλής ανίχνευσης [mm]	5
Πλάτος κεφαλής ανίχνευσης [mm]	20
Μήκος κεφαλής ανίχνευσης [mm]	20
Διαστάσεις ράβδου [mm]	5 x 20 x 20
Συνολικό μήκος [mm]	2000
Ελάχιστη ακτίνα κάμψης [mm]	9
Διάταξη ινών	II
Διάμετρος πυρήνα [mm]	2 x 16 x 0,25
Υλικό ίνας	PMMA
Υλικό κεφαλής ίνας	Αλουμίνιο
Υλικό περιβλήματος ίνας	PE

E20758



Φωτοκύτταρο διάχυσης με οπτική ίνα

FT-11-EPA-Q-/2xF16x0,265/2M

Παρελκόμενα	
Παρελκόμενα (προαιρετικά)	Κοπτικό εργαλείο για οπτικές ίνες:, E20600
Παρατηρήσεις	
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ