


Κεφαλή ανίχνευσης από αισθητήρα πομπού δέκτη με οπτική ίνα

FE-11-EPA-M5x30/F1x0,5

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: E20767

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!



Εφαρμογή

Αρχή λειτουργίας

Φωτοκύτταρο πομπού - δέκτη

Εύρος μέτρησης

Εμβέλεια με τύπο ενισχυτή οπτικών ινών

OB50; OBF; OO50

OB50

Εμβέλεια οπτικών ινών

[mm]

45

OBF

Εμβέλεια οπτικών ινών

[mm]

80

OO50

Εμβέλεια οπτικών ινών

[mm]

120

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

[°C]

-40...70

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος

[g]

0,011

Έκδοση κεφαλής ανίχνευσης

ίσιες

**Κεφαλή ανίχνευσης από αισθητήρα πομπού δέκτη με
οπτική ίνα**

FE-11-EPA-M5x30/F1x0,5

Σπείρωμα κεφαλής ανίχνευσης	M5
Συνολικό μήκος [mm]	καλωδιώσιμο
Διάταξη ινών	
Υλικό κατασκευής	Περίβλημα: Ορείχαλκος με επίστρωση λευκού μπρούντζου
Υλικό ίνας	PMMA
Υλικό κεφαλής ίνας	Αλουμίνιο
Παρελκόμενα	
Παρεχόμενα εξαρτήματα	Εξαγωνικά παξιμάδια: 4 x M5
	Ροδέλες: 4
Παρατηρήσεις	
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ