


Φωτοκύτταρο διάχυσης με οπτική ίνα

FT-00-P-V-E1



Εφαρμογή

Αρχή λειτουργίας

Φωτοκύτταρο διάχυσης

Εφαρμογή

Για χρήση σε βιομηχανικά περιβάλλοντα

Εύρος μέτρησης

Εμβέλεια με τύπο ενισχυτή
οπτικών ινών

OCF; OKF; OOF; OUF

OCF (High Power)

Εμβέλεια οπτικής ίνας

[mm]

40

OKF

Εμβέλεια οπτικής ίνας

[mm]

8

OOF

Εμβέλεια οπτικής ίνας

[mm]

24

OUF

Εμβέλεια οπτικής ίνας

[mm]

8

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

[°C]

-20...80

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος

[g]

37,5

Έκδοση κεφαλής ανίχνευσης

ίσιες

Διάμετρος κεφαλής
ανίχνευσης

[mm]

1



Φωτοκύτταρο διάχυσης με οπτική ίνα

FT-00-P-V-E1

Μήκος κεφαλής ανίχνευσης	[mm]	5
Συνολικό μήκος	[mm]	600
Ελάχιστη ακτίνα κάμψης	[mm]	20
Διάταξη ινών		Ⓢ
Υλικό κατασκευής		Προσαρμογέας: PPE
Υλικό ίνας		Γυαλί
Υλικό κεφαλής ίνας		ανοξείδωτο ατσάλι (1.4305 / 303)
Υλικό περιβλήματος ίνας		PVC
Παρελκόμενα		
Παρεχόμενα εξαρτήματα		Κολάρο στερέωσης:, E20107
Παρατηρήσεις		
Τμχ συσκευασίας		1 τμχ