
E20058

Φωτοκύτταρο διάχυσης με οπτική ίνα

FT-00-A-A-R4



Εφαρμογή		
Αρχή λειτουργίας		Φωτοκύτταρο διάχυσης
Εφαρμογή		Για χρήση σε βιομηχανικά περιβάλλοντα; Στιβαρή σχεδίαση για χρήση σε απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
Εύρος μέτρησης		
Εμβέλεια με τύπο ενισχυτή οπτικών ινών		OCF; OKF; OOF; OUF
OCF (High Power)		
Εμβέλεια οπτικής ίνας	[mm]	290
OKF		
Εμβέλεια οπτικής ίνας	[mm]	40
OOF		
Εμβέλεια οπτικής ίνας	[mm]	200
OUF		
Εμβέλεια οπτικής ίνας	[mm]	40
Συνθήκες περιβάλλοντος		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-40...290
Μηχανικά δεδομένα		
Βάρος	[g]	51,5
Έκδοση κεφαλής ανίχνευσης		Υπό γωνία

E20058

Φωτοκύτταρο διάχυσης με οπτική ίνα

FT-00-A-A-R4

Διάμετρος κεφαλής ανίχνευσης	[mm]	4
Μήκος κεφαλής ανίχνευσης	[mm]	10
Συνολικό μήκος	[mm]	600
Ελάχιστη ακτίνα κάμψης	[mm]	20; (για σταθερή εγκατάσταση)
Διάταξη ινών		◐
Υλικό κατασκευής		Προσαρμογέας: ABS
Υλικό ίνας		Γυαλί
Υλικό κεφαλής ίνας		Αλουμίνιο
Υλικό περιβλήματος ίνας		Αλουμίνιο
Παρελκόμενα		
Παρεχόμενα εξαρτήματα		Κολάρο στερέωσης:, E10221
Παρατηρήσεις		
Τμχ συσκευασίας		1 τμχ