


**Εφαρμογή**

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό

Επιχρυσωμένες επαφές

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας	[V]	15...30 DC; ("supply class 2" σύμφωνα με cULus)
Βαθμός προστασίας		III
Μέγιστο φορτίο ρεύματος ανά υπομονάδα / θύρα	[A]	2
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό	[A]	2


Έξοδοι

Ηλεκτρική σχεδίαση

PNP

Κυτία διακλάδωσης


ZDOAF03BMSS0000---STGH120MSS

Συνθήκες περιβάλλοντος		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-25...80
Θερμοκρασία περιβάλλοντος (κινούμενο)	[°C]	-5...60
Βαθμός προστασίας		IP 67; IP 68; (1m / 7 ημέρες)
Μηχανικά δεδομένα		
Βάρος	[g]	150,5
Υλικό κατασκευής		PBT-GF20; Ορείχαλκος επινικελωμένος
Υλικό μορφοποιημένου σώματος		PBT-GF 20 / ορείχαλκος, επινικελωμένος
Αριθμός θυρών κυτίου διακλάδωσης		10
Σχεδίαση κονέκτορα		M8
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού		
Οθόνη ενδείξεων	Ενεργοποίησης εξόδου	10 x LED, Κίτρινο
	Λειτουργία	1 x LED, Πράσινο
Παρελκόμενα		
Παρελκόμενα (προαιρετικά)		Προστατευτικό πώμα: M8, E73005
Παρατηρήσεις		
Τμχ συσκευασίας		1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας		
Κονέκτορας: 1 x M12; Μορφοποιημένο σώμα: PBT-GF 20 / ορείχαλκος, επινικελωμένος; Επαφές: επίχρυσες; Ροπή σύσφιξης: 0,8...1,5 Nm		
		

Κυτία διακλάδωσης

ZDOAF03BMSS0000---STGH120MSS

Σύνδεση



Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M8; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: PBT-GF 20 / ορείχαλκος, επνικελωμένος; Επαφές: επίχρυσες; Ροπή σύσφιξης: 0,8...1,5 Nm

