


Φωτοκύτταρο διάχυσης με οπτική ίνα

FT-00-A-A-E3/1M



Εφαρμογή

Αρχή λειτουργίας

Φωτοκύτταρο διάχυσης

Εφαρμογή

Αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες; Στιβαρή σχεδίαση για χρήση σε απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα

Εύρος μέτρησης

Εμβέλεια με τύπο ενισχυτή οπτικών ινών

OCF; OKF; OOF; OUF

OCF (High Power)

Εμβέλεια οπτικής ίνας

[mm]

320

OKF

Εμβέλεια οπτικής ίνας

[mm]

40

OOF

Εμβέλεια οπτικής ίνας

[mm]

200

OUF

Εμβέλεια οπτικής ίνας

[mm]

40

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

[°C]

-40...290

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος

[g]

63

Έκδοση κεφαλής ανίχνευσης

ίσιες



Φωτοκύτταρο διάχυσης με οπτική ίνα

FT-00-A-A-E3/1M

Διάμετρος κεφαλής ανίχνευσης	[mm]	3
Συνολικό μήκος	[mm]	1000
Ελάχιστη ακτίνα κάμψης	[mm]	20; (για σταθερή εγκατάσταση)
Διάταξη ινών		Ⓢ
Υλικό κατασκευής		Προσαρμογέας: ABS
Υλικό ίνας		Γυαλί
Υλικό κεφαλής ίνας		Αλουμίνιο
Υλικό περιβλήματος ίνας		Αλουμίνιο
Παρελκόμενα		
Παρεχόμενα εξαρτήματα		E20102
Παρατηρήσεις		
Τμχ συσκευασίας		1 τμχ