


## Αισθητήρας πομπού δέκτη με οπτική ίνα

FE-30-A-A-R6/2M



## Εφαρμογή

Αρχή λειτουργίας

Φωτοκύτταρο πομπού - δέκτη

Εφαρμογή

Αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες; Στιβαρή σχεδίαση  
για χρήση σε απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα

## Εύρος μέτρησης

Εμβέλεια με τύπο ενισχυτή  
οπτικών ινών

OIF

OIF

Εμβέλεια οπτικών ινών

[mm]

240

## Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

[°C]

-40...290

## Μηχανικά δεδομένα

Βάρος

[g]

201

Έκδοση κεφαλής ανίχνευσης

Υπό γωνία

Διάμετρος κεφαλής  
ανίχνευσης

[mm]

6

Συνολικό μήκος

[mm]

2000

Ελάχιστη ακτίνα κάμψης

[mm]

30; (για σταθερή εγκατάσταση)

Διάταξη ινών



Υλικό κατασκευής

Προσαρμογέας: PA

Υλικό ίνας

Γυαλί

# E20339



## Αισθητήρας πομπού δέκτη με οπτική ίνα

FE-30-A-A-R6/2M

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Υλικό κεφαλής ίνας      | Αλουμίνιο                 |
| Υλικό περιβλήματος ίνας | Αλουμίνιο                 |
| <b>Παρελκόμενα</b>      |                           |
| Παρεχόμενα εξαρτήματα   | Κολάρο στερέωσης:, E10221 |
| <b>Παρατηρήσεις</b>     |                           |
| Τμχ συσκευασίας         | 1 τμχ                     |