


Αισθητήρας πομπού δέκτη με οπτική ίνα

FE-18-P-A-M4

Κωδικός υπό κατάργηση



Εφαρμογή

Αρχή λειτουργίας

Φωτοκύτταρο πομπού - δέκτη

Εφαρμογή

Για χρήση σε βιομηχανικά περιβάλλοντα

Εύρος μέτρησης

Εμβέλεια με τύπο ενισχυτή οπτικών ινών

OGF

OGF

Εμβέλεια οπτικών ινών

[mm]

80

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

[°C]

-20...80

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος

[g]

50

Έκδοση κεφαλής ανίχνευσης

ίσιες

Σπείρωμα κεφαλής ανίχνευσης

M4

Μήκος κεφαλής ανίχνευσης

[mm]

15

Συνολικό μήκος

[mm]

600

Ελάχιστη ακτίνα κάμψης

[mm]

20

Διάταξη ινών





Αισθητήρας πομπού δέκτη με οπτική ίνα

FE-18-P-A-M4

Υλικό κατασκευής	Προσαρμογέας: PPE
Υλικό ίνας	Γυαλί
Υλικό κεφαλής ίνας	Αλουμίνιο
Υλικό περιβλήματος ίνας	PVC
Παρελκόμενα	
Παρεχόμενα εξαρτήματα	Εξαγωνικά παξιμάδια: 4 x M4
	οδοντωτές ροδέλες ασφαλείας: 4
Παρατηρήσεις	
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ