




Αισθητήρας κλίσης

R360/INCLINOMETER/0,5-4,5




Χαρακτηριστικά προϊόντος		
Αριθμός αξόνων μέτρησης		1
Περιοχή γωνιών	[°]	± 90
Εφαρμογή		
Αρχή λειτουργίας		στατική
Ηλεκτρικά δεδομένα		
Τάση λειτουργίας	[V]	8...30 DC
Κατανάλωση ρεύματος	[mA]	< 35
Βαθμός προστασίας		III
Προστασία ανάστροφης πολικότητας		Ναι
Προστασία ανάστροφης πολικότητας		Ναι
Είσοδοι / εξόδοι		
Αριθμός εισόδων και εξόδων		Αριθμός αναλογικών εξόδων: 1
Έξοδοι		
Σήμα εξόδου		αναλογικό σήμα
Αριθμός αναλογικών εξόδων		1
Αναλογική τάση εξόδου	[V]	0,5...4,5
Ελαχ. αντίσταση φορτίου	[Ω]	50000
Προστασία υπερφόρτωσης		Ναι
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης		
Αριθμός αξόνων μέτρησης		1
Περιοχή γωνιών	[°]	± 90



Αισθητήρας κλίσης


R360/INCLINOMETER/0,5-4,5

Ακρίβεια / αποκλίσεις		
Ακρίβεια	[°]	<±7; (το σφάλμα μηδενικού σημείου μπορεί να αντισταθμιστεί ρυθμίζοντας τη συσκευή κατά ± 4°)
Επαναληψιμότητα	[°]	0,1
Συνθήκες περιβάλλοντος		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-30...85
Θερμοκρασία αποθήκευσης	[°C]	-30...85
Βαθμός προστασίας		IP 67
Δοκιμές / εγκρίσεις		
MTTF	[χρόνια]	884
Μηχανικά δεδομένα		
Βάρος	[g]	282
Διαστάσεις	[mm]	40,5 x 40,5 x 52,2
Υλικό κατασκευής		Περίβλημα: PPO
Ροπή σύσφιξης	[Nm]	1,8
Θέση τοποθέτησης		Κατακόρυφα
Παρατηρήσεις		
Τμχ συσκευασίας		1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία		
Καλώδιο: 3,5 m, PUR		
Σύνδεση		



διαγράμματα και γραφήματα

κατεύθυνση μέτρησης και
τοποθέτησης



κατακόρυφη θέση τοποθέτησης / περιστροφή γύρω από τον άξονα z