

Αισθητήρας πομπού δέκτη με οπτική ίνα

FE-11-EPA-M4/F217X0,06/2M



Εφαρμογή

Αρχή λειτουργίας

Φωτοκύτταρο πομπού - δέκτη

Εφαρμογή

Για χρήση σε βιομηχανικά περιβάλλοντα

Εύρος μέτρησης

Εμβέλεια με τύπο ενισχυτή
οπτικών ινών

OB50; OBF; OCF; OO50

OB50

Εμβέλεια οπτικών ινών

[mm]

50

OBF

Εμβέλεια οπτικών ινών

[mm]

56

OCF (High Power)

Εμβέλεια οπτικών ινών

[mm]

540

OO50

Εμβέλεια οπτικών ινών

[mm]

120

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

[°C]

-40...60

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος

[g]

35

Έκδοση κεφαλής ανίχνευσης

ίσιες

Σπείρωμα κεφαλής
ανίχνευσης

M4



Αισθητήρας πομπού δέκτη με οπτική ίνα

FE-11-EPA-M4/F217X0,06/2M

Μήκος κεφαλής ανίχνευσης [mm]	15
Συνολικό μήκος [mm]	2000
Ελάχιστη ακτίνα κάμψης [mm]	3
Διάταξη ινών	●
Διάμετρος πυρήνα [mm]	0,5
Διάμετρος ίνας [mm]	217 x 0,06
Εξωτερική διάμετρος [mm]	1
Υλικό ίνας	PMMA
Υλικό κεφαλής ίνας	Αλουμίνιο
Υλικό περιβλήματος ίνας	PE

Παρελκόμενα

Παρεχόμενα εξαρτήματα	Εξαγωνικά παξιμάδια: 4 x M4
	οδοντωτές ροδέλες ασφαλείας: 4
	Προσαρμογέας: OBF
	Προσαρμογέας: OOF
Παρελκόμενα (προαιρετικά)	Κοπτικό εργαλείο για οπτικές ίνες: E20600

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------