


## Αισθητήρας πομπού δέκτη με οπτική ίνα

FE-50-V-V-X/2,5M



1 Άνοιγμα εξόδου φωτός

## Εφαρμογή

|                  |                                                                                                  |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Αρχή λειτουργίας | Φωτοκύτταρο πομπού - δέκτη                                                                       |
| Εφαρμογή         | Αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες; Στιβαρή σχεδίαση για χρήση σε απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα |

## Εύρος μέτρησης

|                                        |          |
|----------------------------------------|----------|
| Εμβέλεια με τύπο ενισχυτή οπτικών ινών | OBF; OMF |
|----------------------------------------|----------|

OBF

|                       |      |    |
|-----------------------|------|----|
| Εμβέλεια οπτικών ινών | [mm] | 93 |
|-----------------------|------|----|

## OMF

|                       |      |    |
|-----------------------|------|----|
| Εμβέλεια οπτικών ινών | [mm] | 93 |
|-----------------------|------|----|

## Συνθήκες περιβάλλοντος

|                           |      |           |
|---------------------------|------|-----------|
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος | [°C] | -58...315 |
|---------------------------|------|-----------|

## Μηχανικά δεδομένα

|                           |      |               |
|---------------------------|------|---------------|
| Βάρος                     | [g]  | 1161,5        |
| Ύψος κεφαλής ανίχνευσης   | [mm] | 12            |
| Πλάτος κεφαλής ανίχνευσης | [mm] | 143           |
| Μήκος κεφαλής ανίχνευσης  | [mm] | 85            |
| Διαστάσεις ράβδου         | [mm] | 12 x 143 x 85 |
| Συνολικό μήκος            | [mm] | 2500          |
| Ελάχιστη ακτίνα κάμψης    | [mm] | 19            |

**Αισθητήρας πομπού δέκτη με οπτική ίνα**

FE-50-V-V-X/2,5M

|                         |                                                     |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|
| Υλικό κατασκευής        | εξάρτημα στήριξης: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4301 / 304) |
| Υλικό ίνας              | Γυαλί                                               |
| Υλικό κεφαλής ίνας      | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4305 / 303)                    |
| Υλικό περιβλήματος ίνας | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4305 / 303)                    |
| <b>Παρατηρήσεις</b>     |                                                     |
| Τμχ συσκευασίας         | 1 τμχ                                               |