




Διακόπτης κλίσης

R360/INCLINATION SWITCH



Χαρακτηριστικά προϊόντος

Αριθμός αξόνων μέτρησης	1; (Z)
Περιοχή γωνιών [°]	1...-6
Περίβλημα	πλαστικό περίβλημα

Εφαρμογή

Αρχή λειτουργίας	στατική
Αρχή λειτουργίας	ευγενές μέταλλο με υγρό

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας [V]	8...30 DC
Μεγ. κατανάλωση ρεύματος [mA]	700
Βαθμός προστασίας	III
Προστασία ανάστροφης πολικότητας	Ναι
Προστασία ανάστροφης πολικότητας	Ναι

Είσοδοι / έξοδοι

Αριθμός εισόδων και εξόδων	Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 1
----------------------------	----------------------------

Έξοδοι

Σήμα εξόδου	σήμα μεταγωγής
Αριθμός ψηφιακών εξόδων	1
Λειτουργία εξόδου	ανοικτή επαφή NO



Διακόπτης κλίσης

R360/INCLINATION SWITCH

Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης

Σημείωση για σημείο λειτουργίας SP	Σημείο ενεργοποίησης (ON): 0° = οριζόντια (απόλυτη) θέση εγκατάστασης σημείο απενεργοποίησης (OFF): -2...-5° (αριστερόστροφη κίνηση της εξόδου του καλωδίου) υστέρηση SP και RP: +/- 1°
Αριθμός αξόνων μέτρησης	1; (Z)
Περιοχή γωνιών [°]	1...-6

Ακρίβεια / αποκλίσεις

Ακρίβεια [°]	0,2
Επαναληψιμότητα [°]	<0,2

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]	-30...80
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C]	-30...80
Βαθμός προστασίας	IP 67

Δοκιμές / εγκρίσεις

MTTF [χρόνια]	571
---------------	-----

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος [g]	226,9
Περίβλημα	πλαστικό περίβλημα
Τρόπος συναρμολόγησης	Metallbuchse Ø 6,3 mm zur Befestigung des Neigungsschalters Loch Ø 4,5 mm zur Fixierung des Neigungsschalters
Διαστάσεις [mm]	75 x 22 x 18
Θέση τοποθέτησης	Οριζόντια


Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 3,1 m, PVC

Σύνδεση




L+	μαύρο
L-	Καφέ
Out	Μπλε

Διακόπτης κλίσης

R360/INCLINATION SWITCH

διαγράμματα και γραφήματα

κατεύθυνση μέτρησης και
τοποθέτησης



οριζόντια θέση τοποθέτησης / περιστροφή γύρω από τον άξονα z