


Φωτοκύτταρο διάχυσης με οπτική ίνα

FT-00-M-W-M6/0,6M



Εφαρμογή

Αρχή λειτουργίας

Φωτοκύτταρο διάχυσης

Εφαρμογή

Αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες; Στιβαρή σχεδίαση για χρήση σε απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα; Αντοχή σε διάφορα διαβρωτικά χημικά

Εύρος μέτρησης

Εμβέλεια με τύπο ενισχυτή οπτικών ινών

OKF

OKF

Εμβέλεια οπτικής ίνας

[mm]

35

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

[°C]

-40...150

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος

[g]

58

Έκδοση κεφαλής ανίχνευσης

ίσιες

Σπείρωμα κεφαλής ανίχνευσης

M6

Μήκος κεφαλής ανίχνευσης

[mm]

35

Συνολικό μήκος

[mm]

600

Ελάχιστη ακτίνα κάμψης

[mm]

45

Διάταξη ινών



Διάμετρος πυρήνα

[mm]

1,6

E21151



Φωτοκύτταρο διάχυσης με οπτική ίνα

FT-00-M-W-M6/0,6M

Διάμετρος ίνας	[mm]	0,05
Εξωτερική διάμετρος	[mm]	5,4
Υλικό ίνας		Γυαλί
Υλικό κεφαλής ίνας		ανοξείδωτο ατσάλι (1.4571/316Ti)
Υλικό περιβλήματος ίνας		Μέταλλο/σιλικόνη
Παρατηρήσεις		
Τμχ συσκευασίας		1 τμχ