


Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα

ADOGH050MSN0002H05/1G/1D



Εφαρμογή

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό	Χωρίς σιλίκονη; Χωρίς αλογόνο; Επιχρυσωμένες επαφές
Χωρίς σιλίκονη	Ναι
Συμβατό με βαφή	Ναι

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας [V]	< 30 DC
Βαθμός προστασίας	II
Μέγιστη ισχύς εισόδου [mW]	ομάδα II: 1000; ομάδα III: 1000
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό [A]	1

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]	-25...85
Σημείωση για θερμοκρασία περιβάλλοντος	για χρήση σε επικίνδυνες περιοχές: θερμοκρασία περιβάλλοντος σύμφωνα με τη σήμανση της συσκευής
Βαθμός προστασίας	IP 67; (όταν χρησιμοποιείται εκτός της επικίνδυνης περιοχής: IP 68 / IP 69K)

Δοκιμές / εγκρίσεις

Έγκριση	BVS 11 ATEX E 009 X; IECEx BVS 11.0002 X
Σήμανση ATEX	Ex II 1G Ex ia IIB T6 Ga Ta: -25...75°C
	Ex II 2G Ex ia IIC T6 Gb Ta: -25...75°C
	Ex II 1G Ex ia IIB T5 Ga Ta: -25...85°C
	Ex II 2G Ex ia IIC T5 Gb Ta: -25...85°C
	Ex II 1D Ex ia IIB T200 85°C Da Ta: -25...75°C
	Ex II 1D Ex ia IIB T200 95°C Da Ta: -25...85°C
	Ex II 1D Ex ia IIC T200 70°C Da Ta: -20...60°C



Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα

ADOGH050MSN0002H05/1G/1D

Κατάταξη ασφαλείας		
Μεγ. αυτοχωρητικότητα	[nF]	0,2
Μεγ. αυτεπαγωγή	[μH]	4


Μηχανικά δεδομένα		
Βάρος	[g]	108,5
Διαστάσεις	[mm]	15,5 x 15,5 x 45
Υλικό κατασκευής	Περίβλημα: TPU Πορτοκαλί; Τσιμούχα: FKM	
Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης	Ορείχαλκος, επινικελωμένος	

Παρατηρήσεις		
Παρατηρήσεις	Για χρήση σε επικίνδυνες περιοχές ισχύουν ειδικές συνθήκες για ασφαλή λειτουργία. Τηρείστε πιστά τις αντίστοιχες σημειώσεις στις οδηγίες χρήσης (σχετικό κεφάλαιο Ex προστασίας).	
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ	

Ηλεκτρική συνδεσμολογία		
Καλώδιο: 2 m, PUR, Χωρίς αλογόνο, Μπλε, Ø 4,9 mm; 5 x 0,34 mm ² (42 x Ø 0,1 mm)		

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας		
--	--	--

Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Κλειδώμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος; Επαφές: επίχρυσες; Ροπή σύσφιξης: 0,6...1,5 Nm



Σύνδεση		
---------	--	--

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY

Χρώματα κλώνων :	
BK =	μαύρο
BN =	Καφέ
BU =	Μπλε
GY =	Γκρι
WH =	Λευκό