


Αισθητήρας πομπού δέκτη με οπτική ίνα

FE-11-EPA-M6/F1x1/5M



1 Γυάλινος φακός

Εφαρμογή

Αρχή λειτουργίας

Φωτοκύτταρο πομπού - δέκτη

Εφαρμογή

Για χρήση σε βιομηχανικά περιβάλλοντα

Εύρος μέτρησης

Εμβέλεια με τύπο ενισχυτή οπτικών ινών

OBF; OCF; OOF

OBF

Εμβέλεια οπτικών ινών

[mm]

950

OCF (High Power)

Εμβέλεια οπτικών ινών

[mm]

4000

OOF

Εμβέλεια οπτικών ινών

[mm]

3000

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

[°C]

-40...70

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος

[g]

78,5

Έκδοση κεφαλής ανίχνευσης

ίσιες

Σπείρωμα κεφαλής ανίχνευσης

M6

Συνολικό μήκος

[mm]

5000

**Αισθητήρας πομπού δέκτη με οπτική ίνα**

FE-11-EPA-M6/F1x1/5M

Ελάχιστη ακτίνα κάμψης	[mm]	30
Διάταξη ινών		
Διάμετρος πυρήνα	[mm]	1
Υλικό ίνας		PMMA
Υλικό κεφαλής ίνας		Αλουμίνιο
Υλικό περιβλήματος ίνας		PE
Παρελκόμενα		
Παρεχόμενα εξαρτήματα	Εξαγωνικά παξιμάδια: 4 x M6, Ανοξείδωτος χάλυβας οδοντωτές ροδέλες ασφαλείας: 4	
Παρελκόμενα (προαιρετικά)	Κοπτικό εργαλείο για οπτικές ίνες:, E20600	
Παρατηρήσεις		
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ	