


Φωτοκύτταρο διάχυσης με οπτική ίνα

FT-11-EPV-Q3/F2x1/2m



1 οπές στερώσης

Εφαρμογή

Αρχή λειτουργίας

Φωτοκύτταρο διάχυσης

Εφαρμογή

Για χρήση σε βιομηχανικά περιβάλλοντα

Εύρος μέτρησης

Εμβέλεια με τύπο ενισχυτή οπτικών ινών

OBF; OO50; OCF

OBF

Εμβέλεια οπτικών ινών

[mm]

70

OO50

Εμβέλεια οπτικών ινών

[mm]

150

OCF (High Power)

Εμβέλεια οπτικών ινών

[mm]

530

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

[°C]

-40...70

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος

[g]

45,2



Φωτοκυτόταρο διάχυσης με οπτική ίνα

FT-11-EPV-Q3/F2x1/2m

Έκδοση κεφαλής ανίχνευσης	Υπό γωνία
Ύψος κεφαλής ανίχνευσης [mm]	3
Πλάτος κεφαλής ανίχνευσης [mm]	11
Μήκος κεφαλής ανίχνευσης [mm]	15
Διαστάσεις ράβδου [mm]	3 x 11 x 15
Συνολικό μήκος [mm]	2000
Ελάχιστη ακτίνα κάμψης [mm]	2
Διάταξη ινών	⊙⊙
Διάμετρος πυρήνα [mm]	1
Υλικό ίνας	PMMA
Υλικό κεφαλής ίνας	ανοξείδωτο ατσάλι (1.4305 / 303)
Υλικό περιβλήματος ίνας	PE

Παρελκόμενα

Παρεχόμενα εξαρτήματα	Εξαγωνικά παξιμάδια: 2 x M2, Ανοξείδωτος χάλυβας
Παρελκόμενα (προαιρετικά)	Κοπτικό εργαλείο για οπτικές ίνες, E20600

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------