


IO-Link οθόνη

IO-Link DISPLAY 1,44"



Εφαρμογή

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό

Επιχρυσωμένες επαφές

Εφαρμογή

εμφάνιση ελεύθερα καθορισμένων τιμών, κειμένων και μηνυμάτων που εκχωρούνται από το PLC

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας [V]

18...30 DC

Κατανάλωση ρεύματος [mA]

< 47

Ελαχ. αντίσταση μόνωσης [MΩ]

100; (500 V DC)

Βαθμός προστασίας

III

Προστασία ανάστροφης πολικότητας

Ναι

Λογισμικό / προγραμματισμός

Επιλογές ρύθμισης παραμέτρων

οθόνη, ένδειξη (εικόνα, κείμενο, κώδικας QR)

Διασυνδέσεις

Διασύνδεση επικοινωνίας

IO-Link

Είδος μεταφοράς

COM2 (38,4 kBaud)

IO-Link Αναθεώρηση

1.1

SDCI-Πρότυπο

IEC 61131-9

Προφίλ

Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis

Λειτουργία SIO

Όχι

Απαραίτητο κύριο είδος θύρας

A

Ψηφιακά δεδομένα διεργασίας

6



IO-Link οθόνη

IO-Link DISPLAY 1,44"

Ελαχ. χρόνος κύκλου διεργασίας	[ms]	8,4
Υποστηριζόμενα DeviceIDs	Τρόπος λειτουργίας	DeviceID
	default	681
Συνθήκες περιβάλλοντος		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	0...60
Θερμοκρασία αποθήκευσης	[°C]	-20...80
Βαθμός προστασίας		IP 65; IP 67
Δοκιμές / εγκρίσεις		
ΗΜΣ	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-4	
Αντοχή σε κρούσεις	DIN EN 60068-2-27	20 g (11 ms)
Αντοχή σε δονήσεις	DIN EN 60068-2-6	20 g (10...50 Hz)
MTTF	[χρόνια]	5,63
Μηχανικά δεδομένα		
Βάρος	[g]	174
Υλικό κατασκευής	ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); PC; PBT-GF30; PPS; FKM; PA 6,6-GF30	
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού		
Οθόνη ενδείξεων		έγχρωμη οθόνη ενδείξεων 1,44", 128 x 128 Pixel
		2 x LED, Κίτρινο
Παρατηρήσεις		
Τμχ συσκευασίας		1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία		
Κονέκτορας: 1 x M12; Επαφές: επίχρυσες		