

**Προσαρμογέας σύνδεσης για σύνδεσμο σωλήνα DIN
11864**


ADAPT IFM-DIN11864-1A / DN40

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: E33302

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!

Ο εναλλακτικός κωδικός απαιτεί την χρήση νέου αισθητήρα με εξωτερικό σπείρωμα Aseptoflex Vario



1 Aseptoflex σπείρωμα

EC 1935/2004 

Εφαρμογή

Αντοχή σε πιέσεις [bar] 25

Δοκιμές / εγκρίσεις

Οδηγία εξοπλισμού πίεσης	Μια πιθανή ταξινόμηση σε PED εξαρτάται από την εφαρμογή και πρέπει να πραγματοποιηθεί από τον χρήστη / χειριστή.
Οδηγίες ασφαλείας	Η συμβατότητα μεταξύ των υλικών του μέσου και του προϊόντος πρέπει να ελέγχεται για όλες τις εφαρμογές.

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος [g]	224,5
Υλικό κατασκευής	ανοξείδωτο ασάλι (1.4404 / 316L); O-ring: EPDM
Σύνδεση αισθητήρα	Aseptoflex
Σύνδεση διεργασίας	Βιδωτός σύνδεσμος σωλήνα DN40 DIN 11864-1-A-BS
Χαρακτηριστικά επιφάνειας Ra / Rz στα βρεχόμενα μέρη	0,4 / 4
Κατηγορία υγιεινής κατά DIN 11866	H4

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------