
E33229

Προσαρμογέας σύνδεσης Varivent

ADAPT IFM-VARIV TYP N (D=68)3A



1 Aseptoflex Vario
2 οπή διαρροής
3 Επιφάνεια στεγανοποίησης

EC 1935/2004 EHEDG Certified FDA

Εφαρμογή		
Σχεδίαση		με θύρα διαρροής
Αντοχή σε πιέσεις	[bar]	25
Δοκιμές / εγκρίσεις		
Οδηγία εξοπλισμού πίεσης		Μια πιθανή ταξινόμηση σε PED εξαρτάται από την εφαρμογή και πρέπει να πραγματοποιηθεί από τον χρήστη / χειριστή.
Οδηγίες ασφαλείας		Η συμβατότητα μεταξύ των υλικών του μέσου και του προϊόντος πρέπει να ελέγχεται για όλες τις εφαρμογές.
Μηχανικά δεδομένα		
Βάρος	[g]	462
Υλικά σε επαφή με το μέσο		ανοξείδωτο ατσάλι (1.4435 / 316L) ; χαρακτηριστικά επιφάνειας : Ra<0,4 / Rz 4
Σύνδεση αισθητήρα		G 1 εσωτερικό σπείρωμα Aseptoflex Vario
Σύνδεση διεργασίας		Varivent Form N, DN40...DN150 (1,5...6"), Ø 68 mm
Στεγανοποίηση		Φλάντζα στεγανοποίησης
Κατηγορία υγιεινής κατά DIN 11866		H4
Παρελκόμενα		
Παρεχόμενα εξαρτήματα		O-ring: 1 x 24 x 2, σύμμορφο EPDM, FDA, E30054

E33229

Προσαρμογέας σύνδεσης Varivent

ADAPT IFM-VARIV TYP N (D=68)3A

Παρελκόμενα (προαιρετικά)	O-ring: 1 x 24 x 2, σύμμορφο FKM, FDA, E30123
	τσιμούχα στεγάνωσης: 1, σύμμορφο PEEK, FDA, E30124

Παρατηρήσεις	
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ