


**Προσαρμογέας σύνδεσης για πολύ μικρές
ογκομετρικές ροές**

FLOW ADAPT SI



Εφαρμογή		
Σχεδίαση		Για αισθητήρες και επιτηρητές ροής
Εφαρμογή		για βιομηχανικές εφαρμογές
Εγκατάσταση		μέσω εσωτερικού αρσενικού σπειρώματος G1/8A, τοποθέτησης σε κάθε θέση
Μέσο		υγρά και αέρια
Θερμοκρασία μέσου	[°C]	0...80; (Κλίση θερμοκρασίας: 1 K/min)
Αντοχή σε πιέσεις	[bar]	300
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης		
Εύρος ροής	[ml/min]	2...100
Δοκιμές / εγκρίσεις		
Οδηγία εξοπλισμού πίεσης		Μια πιθανή ταξινόμηση σε PED εξαρτάται από την εφαρμογή και πρέπει να πραγματοποιηθεί από τον χρήστη / χειριστή.
Οδηγίες ασφαλείας		Η συμβατότητα μεταξύ των υλικών του μέσου και του προϊόντος πρέπει να ελέγχεται για όλες τις εφαρμογές.
Μηχανικά δεδομένα		
Βάρος	[g]	156,5
Διαστάσεις	[mm]	M12 x 1
Περιγραφή σπειρώματος		M12 x 1
Υλικό κατασκευής		ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L)
Σύνδεση αισθητήρα		M12 x 1
Σύνδεση διεργασίας		G 1/8
Παρελκόμενα		
Παρεχόμενα εξαρτήματα		Τσιμούχες: 1, U-seal
Παρελκόμενα (προαιρετικά)		Προσαρμογέας: ≤ 30 bar, E40101
		Προσαρμογέας: ≤ 300 bar, E40236
Παρατηρήσεις		
Παρατηρήσεις		Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε συνδυασμό με τον σχετικό τρόπο λειτουργίας του αισθητήρα ροής.
Τυχ συσκευασίας		1 τυχ