


Ομοαξονικός σωλήνας για αισθητήρες στάθμης

LR COAX TUBE G3/4 L700



1 υποστήριγμα στερέωσης για τεμάχιο κεντραρίσματος

CRN

Εφαρμογή	
Σχεδίαση	Για αισθητήρες στάθμης LR
Θερμοκρασία μέσου [°C]	-40...200
Αντοχή σε πιέσεις [bar]	16
Αντοχή σε κενό [mbar]	-1000
MAWP (για εφαρμογές σύμφωνα με CRN) [bar]	16
Μηχανικά δεδομένα	
Βάρος [g]	420
Υλικό κατασκευής	Ομοαξονικός σωλήνας: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4301 / 304); Τσιμούχα: NBR ενισχυμένη ίνα; τεμάχιο κεντραρίσματος: PPS ενισχυμένη ίνα; υποστήριγμα στερέωσης: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4310 / 301)
Σύνδεση αισθητήρα	βιδωτή σύνδεση G 3/4 εσωτερικό σπείρωμα
Σύνδεση διεργασίας	βιδωτή σύνδεση G 3/4 εξωτερικό σπείρωμα
Μήκος L [mm]	700
Παρελκόμενα	
Παρεχόμενα εξαρτήματα	Τσιμούχα: 1
Παρατηρήσεις	
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ