


Ομοαξονικός σωλήνας για αισθητήρες στάθμης

LR COAX TUBE NPT L1600



1 υποστήριγμα στερέωσης για τεμάχιο κεντραρίσματος

CRN

Εφαρμογή

Σχεδίαση		Για αισθητήρες στάθμης LR
Θερμοκρασία μέσου	[°C]	-40...200
Αντοχή σε πιέσεις	[bar]	16
Αντοχή σε κενό	[mbar]	-1000
MAWP (για εφαρμογές σύμφωνα με CRN)	[bar]	16

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος	[g]	875
Υλικό κατασκευής		Ομοαξονικός σωλήνας: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4301 / 304); τεμάχιο κεντραρίσματος: PPS ενισχυμένη ίνα; υποστήριγμα στερέωσης: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4310 / 301)
Σύνδεση αισθητήρα		βιδωτή σύνδεση G 3/4 εσωτερικό σπείρωμα
Σύνδεση διεργασίας		βιδωτή σύνδεση 3/4" NPT εξωτερικό σπείρωμα
Μήκος L	[mm]	1600

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------