


Ομοαξονικός σωλήνας για αισθητήρες στάθμης

LR COAX TUBE G3/4 L2000



1 υποστήριγμα στερέωσης για τεμάχιο κεντραρίσματος

CRN

Εφαρμογή

Σχεδίαση		Για αισθητήρες στάθμης, LR205x, LRx020
Θερμοκρασία μέσου	[°C]	-40...200
Αντοχή σε πιέσεις	[bar]	16
Αντοχή σε κενό	[mbar]	-1000
MAWP (για εφαρμογές σύμφωνα με CRN)	[bar]	16

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος	[g]	1085
Υλικό κατασκευής		Ομοαξονικός σωλήνας: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4301 / 304); Τσιμούχα: NBR ενισχυμένη ίνα; υποστήριγμα στερέωσης: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4310 / 301); τεμάχιο κεντραρίσματος: PPS ενισχυμένη ίνα
Σύνδεση αισθητήρα		βιδωτή σύνδεση G 3/4 εσωτερικό σπείρωμα
Σύνδεση διεργασίας		βιδωτή σύνδεση G 3/4 εξωτερικό σπείρωμα
Μήκος L	[mm]	2000

Παρελκόμενα

Παρεχόμενα εξαρτήματα	Τσιμούχα: 1
Παρελκόμενα (προαιρετικά)	Τεμάχιο κεντραρίσματος για ομοαξονικούς σωλήνες: 1, E43222

Παρατηρήσεις

Παρατηρήσεις	Όταν χρησιμοποιείται υπό συνθήκες DNV GL απαιτείται συναρμολόγηση ενός επιπλέον τεμαχίου κεντραρίσματος
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ