


Ελατηριωτός συστολικός σύνδεσμος

SPRING COUPLING 30-6-8-22

Κωδικός υπό κατάργηση



Μηχανικά δεδομένα

Βάρος	[g]	31
Διαστάσεις	[mm]	Ø 30 / L = 22
Υλικό κατασκευής		Χυτό κράμα ψευδαργύρου; PA
Εξωτερική διάμετρος D	[mm]	30
Εσωτερική διάμετρος A1	[mm]	6
Εσωτερική διάμετρος A2	[mm]	8
Μήκος L	[mm]	22
Μεγ. περιστροφή, μηχανική	[U/min]	12000
Μέγιστη αξονική μετατόπιση άξονα	[mm]	± 0,4
Μεγ. ακτινική εσφαλμένη ευθυγράμμιση άξονα	[mm]	± 0,3
Μεγ. γωνιακή μετατόπιση	[°]	± 2,5

Παρατηρήσεις

Παρατηρήσεις	Οι αναφερόμενες τιμές ισχύουν για συνδέσμους με τις παραπάνω αναφερθείσες οπές πλήμνης σε θερμοκρασία χώρου 23°C. Οι τιμές για ακτινική, γωνιακή και αξονική μετατόπιση είναι οι μέγιστες τιμές, οι οποίες κατά τη λειτουργία δεν επιτρέπεται να φτάνουν ταυτόχρονα στο ανώτατο όριό τους.
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ