


## Καλώδιο σύνδεσης Υ

YDOAH040MSS0005H04STGH050MSS

Δείτε την τεχνική σημείωση κάτω στις "Λήψεις"



A - καλώδιο εισόδου Γκρι  
 C - καλώδιο octavis μαύρο  
 B - καλώδιο octavis μαύρο



## Εφαρμογή

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό

Χωρίς σιλικόνη; Χωρίς αλογόνο; Επιχρυσωμένες επαφές; Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας

Χωρίς σιλικόνη

Ναι

## Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας [V]

&lt; 60 AC/DC

Βαθμός προστασίας

II

Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό [A]

4

Ολική ένταση ρεύματος (UL) [A]

3

## Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]

-25...90

Σημείωση για θερμοκρασία περιβάλλοντος

cULus: ...75

Θερμοκρασία περιβάλλοντος (κινούμενο) [°C]

-25...90

Σημείωση για θερμοκρασία περιβάλλοντος (κινούμενο)

cULus: ...75

Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C]

-25...55

Υγρασία αποθήκευσης [%]

10...100

Άλλες κλιματολογικές συνθήκες αποθήκευσης

1K22/ DIN 60721-3-1



## Καλώδιο σύνδεσης Υ

YDOAH040MSS0005H04STGH050MSS

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| σύμφωνα με την αναφερόμενη κλάση |                             |
| Βαθμός προστασίας                | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

## Μηχανικά δεδομένα

|                                         |                                       |                                                                               |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Βάρος                                   | [g]                                   | 312                                                                           |
| Υλικό μορφοποιημένου σώματος            |                                       | TPU                                                                           |
| Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης            |                                       | Ορείχαλκος, επινικελωμένος                                                    |
| Υλικό στεγάνωσης                        |                                       | FKM                                                                           |
| Αριθμός θυρών κυτίου διακλάδωσης        |                                       | 2                                                                             |
| Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας |                                       | Ναι                                                                           |
| Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας | Ακτίνα κάμψης για εύκαμπτες εφαρμογές | ελάχ. 10 x διάμετρο καλωδίου                                                  |
|                                         | Ταχύτητα διέλευσης                    | μεγ. 3,3 m/s για μήκος οριζόντιας διαδρομής 5 m και μέγιστη επιτάχυνση 5 m/s² |
|                                         | Κύκλοι κάμψης                         | > 5 Mio.                                                                      |
|                                         | Τάνυση στρέψης                        | ± 180 °/m                                                                     |

## Παρατηρήσεις


|                 |                                               |
|-----------------|-----------------------------------------------|
| Σημειώσεις      | Δείτε την τεχνική σημείωση κάτω στις "Λήψεις" |
| Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ                                         |

## Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 5 m, PUR, Χωρίς αλογόνο, μαύρο, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

## Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας


Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: TPU, Πορτοκαλί; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος;  
Επαφές: επίχρυσες; Ροπή σύσφιξης: 0,6...1,5 Nm



## Καλώδιο σύνδεσης Υ

YDOAH040MSS0005H04STGH050MSS

## Σύνδεση



## Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Κονέκτορας: 2 x M12, Υπό γωνία; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: TPU, Πορτοκαλί; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος; Τσιμούχα: FKM; Επαφές: επίχρυσες; Ροπή σύσφιξης: 0,6...1,5 Nm

