


Ελατηριωτός συστολικός σύνδεσμος ηλεκτρικά μονωμένος

SPRING COUPLING 30-6-6-22



- 1 M3 x 10 - ISO 4762 (2x)
2 Βάθος der Klemmnabe

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος	[g]	31,6
Διαστάσεις	[mm]	Ø 30 / L = 22
Υλικό κατασκευής		Αλουμίνιο; PA
Ροπή σύσφιξης	[Nm]	βίδες με ροπή σύσφιξης: 120 Ncm
Εξωτερική διάμετρος D	[mm]	30
Εσωτερική διάμετρος A1	[mm]	6
Εσωτερική διάμετρος A1	[mm]	6
Βάθος κόμβου σύσφιξης	[mm]	7
Βίδα σύσφιξης	[mm]	M3 x 10 - ISO 4762 (2x)
Μήκος	[mm]	22
Μεγ. περιστροφή, μηχανική	[U/min]	12000
Μέγιστη αξονική μετατόπιση άξονα	[mm]	± 0,4
Μεγ. ακτινική εσφαλμένη ευθυγράμμιση άξονα	[mm]	± 0,3
Μεγ. γωνιακή μετατόπιση	[°]	± 2,5

Παρατηρήσεις

Παρατηρήσεις	Οι αναφερόμενες τιμές ισχύουν για συνδέσμους με τις παραπάνω αναφερθείσες οπές πλήρους σε θερμοκρασία χώρου 23°C. Οι τιμές για ακτινική, γωνιακή και αξονική μετατόπιση είναι οι μέγιστες τιμές, οι οποίες κατά τη λειτουργία δεν επιτρέπεται να φτάνουν ταυτόχρονα στο ανώτατο όριό τους.
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ