


Σύνδεσμος bellows

COUPLING V4A



- 1 M4 x 4 - ISO 4029 (4x)
2 Βάθος der Klemmnabe

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος	[g]	36,5
Διαστάσεις	[mm]	Ø 20 / L = 29
Υλικό κατασκευής		Φλάντζα: 1.4404 (V4A/316L); Κάτωθι: 1.4571 (V4A/316Ti)
Ροπή σύσφιξης	[Nm]	βίδες με ροπή σύσφιξης: 150 Ncm
Εξωτερική διάμετρος D	[mm]	20
Εσωτερική διάμετρος A1	[mm]	6
Εσωτερική διάμετρος A1	[mm]	10
Βάθος κόμβου σύσφιξης	[mm]	6,4
Βίδα σύσφιξης	[mm]	M4 x 4 - ISO 4029 (4x)
Μήκος	[mm]	29
Μεγ. περιστροφή, μηχανική	[U/min]	10000
Μέγιστη αξονική μετατόπιση άξονα	[mm]	± 0,4
Μεγ. ακτινική εσφαλμένη ευθυγράμμιση άξονα	[mm]	± 0,25
Μεγ. γωνιακή μετατόπιση	[°]	± 4,0

Παρατηρήσεις

Παρατηρήσεις	Οι αναφερόμενες τιμές ισχύουν για συνδέσμους με τις παραπάνω αναφερθείσες οπές πλήμνης σε θερμοκρασία χώρου 23°C. Οι τιμές για ακτινική, γωνιακή και αξονική μετατόπιση είναι οι μέγιστες τιμές, οι οποίες κατά τη λειτουργία δεν επιτρέπεται να φτάνουν ταυτόχρονα στο ανώτατο όριό τους.
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ